

仁木工芸(株)がお勧めする超伝導・低温機器のご紹介

NEW



kiutra



Model L-Type Rapid

key benefits



TEMPERATURE RANGE

100 mK - 300 K



SAMPLE COOLDOWN TIME

< 3 hours



CONTINUOUS OPERATION ABOVE

300 mK

仁木工芸からまったく新しい断熱消磁冷凍機のご紹介です。

この装置では、試料を専用サンプルパックに実装したら、クライオスタットを温めたり、真空槽を大気開放したりすることなく数分で試料を自動装填します。

室温のサンプルパックを自動装填した後、最低温度までの冷却時間は3時間未満です。

低温での測定が完了したら、試料を簡単に取り出せ、数分以内に予備のサンプルパックに準備した次の試料を自動装填することができます。

試料の電気特性の測定はもとより、特に量子デバイスのプロトタイピングや高スループットなスクリーニングに最適な装置です。



専用サンプルパック



AZUMA Holdings Group



仁木工芸株式会社

URL: <http://www.nikiglass.co.jp>

Email: niki_sales@nikiglass.com

本社 〒140-0011 東京都品川区東大井5-26-22
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-18-21

TEL (03)4218-4700 (代) FAX (03)4212-3423
TEL (06)6390-3220 (代) FAX (06)6390-3221